

Product details

1. Fournir des barrières fiables à la vapeur d'eau ou de sang de l'eau et d'autres liquides.
2. Sécurité pour porter, aucun stimulus à la peau.
3. sentiment de main molle et confortable.
- matériau 4. écologique, léger et respirant pour le corps ..
5. Excellente pour dissiper la chaleur du corps
7. Peut prévenir la pollution et la surface de ces vêtements sans taches.

Spécifications de combinaisons de sécurité industrielle de haute qualité

prénom	salopettes de sécurité industrielle de haute qualité, la Chine usine chimique Combinaison de protection, combinaisons de protection de l'usine jetable
Taille	S: 96 * 124cm M: 100 * 130cm L: 107 * 136cm XL: 110 * 140cm XXL: 114 * 144cm
Matériaux	SF, film microporeux
Gramme	60g
style	Avec capot, pas de démarrage, avant fermeture à glissière avec rabat, poignets et chevilles élastiques, avec un élastique à la taille
MOQ	5,000PCS
couleur	jaune
Usage	Pour la sécurité médicale de protection, atelier aseptique, isolement protecteur, l'électronique d'exploitation minière usine, aliments à la ferme de l'usine d'élevage biohazard et ainsi de suite.
Emballage	1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / polybag, 25pcs / ctn 1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / polybag, 100pcs / ctn
Temps de livraison	1 * conteneur 40HQ peut être terminé dans 15-20days.
Caractéristiques	Usage protecteur de sécurité, poids léger, pratique, flexible, économique, souple.
Paiement Way	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Échantillon	Échantillon libre, peut être fourni gratuitement pour votre contrôle de la qualité dans les 2 jours
Certificats	ISO13485. CE, FDA

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, échantillon gratuit.
- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!