

## Product details

### Aplikasi anti-statis sepatu penutup

Terutama digunakan dalam lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur pabrik dan sebagainya.

Hal ini baik pelindung, lateks ringan, bebas, dan anti-statis.

### Rincian sekali pakai anti-statis sepatu penutup

1. bahan PP, dengan strip konduktif plastik
2. cover sepatu adalah mesin dibuat, strip konduktif plastik buatan tangan.
3. tersedia warna: putih, biru, hijau, dll
4. kami adalah produsen OEM, dapat menghasilkan sebagai persyaratan atau sampel Anda.

### Keuntungan kami

1. langsung produsen, harga pabrik;
2. 1 \* 40 HO kontainer dapat diselesaikan dalam 15 hari;
2. CE ISO13485 FDA disetujui, kualitas stabil;
3. Layanan 24 Jam, sampel dapat selesai dalam 2 hari, sampel gratis.

### Spesifikasi non tenun anti-statis sepatu penutup

Bahan	PP
Kain berat	25g up
Gaya	Mesin membuat elastis + tangan membuat strip konduktif
Ukuran	15 x 40 cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih, hijau, biru, dll.
Kemasan	10pcs/roll, 100pcs/tas, 2000pcs/ctn, atau sebagai permintaan Anda
Desain Kemasan	Semua tas batin dan pencetakan karton dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	Bebas debu lokakarya, elektronik manufaktur pabrik dan sebagainya.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

