

## Product details

### Aplicação da tampa da sapata de antiestático

Usado principalmente na oficina livre de poeira, eletrônica fabrica fábrica e assim por diante.

É bom protetor, látex leve, livre e antiestático.

### Detalhes do sapato de antiestático descartável cobrir

1. material PP, com faixa de plástica condutiva
2. a tampa da sapata é máquina feita, a tira de plástico condutiva é feita à mão.
3. cor disponível: branco, azul, verde, etc
4. nós somos o fabricante OEM, pode produzir como suas exigências ou amostras.

### Nossa vantagem

1. direto fabricante, preço de fábrica;
2. recipiente de 1 \* 40 HO pode ser terminado em 15 dias;
2. CE ISO13485 FDA aprovado, qualidade estável;
3. o serviço em 24 horas, a amostra pode ser terminada em 2 dias, amostra grátis.

### Especificações de não tecido tampa da sapata de antiestático

Material	PP
Peso da tela	acima de 25g
Estilo	Máquina feita elástica + mão feita tira condutiva
Tamanho	15 x 40 cm, ou como sua exigência
Cor	branco, verde, azul, etc.
Da embalagem	10pcs/roll, 100pcs/bag, 2000pcs/ctn, ou como sua demanda
Design de embalagem	todo saco interno e impressão da caixa podem ser como seu projeto
Aplicações	oficina livre de poeira, eletrônica fabrica fábrica e assim por diante.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

