

□□□□ □□□□□ / □□□□□□□□ □□□□□□□□□□:

□□□□□□: PP □□□□□□

40 :□□□□□GSM □□□□□□ □□□□ □□

□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□

□□□□ □□□□□□ / □□□□□□ / □□□□□□ :□□□□□□

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□80 □□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□□□ :□□□□□□□□

□□□□□□ :□□□□□□

□□□□ :□□□□□□ □□□□□□

:□□□□□□

□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ .1 CE□ ISO.

2.Made □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ PP.

3. .□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

.□□□□□□□ □□□□□ □□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ .4

5.over 10 .□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

6.OEM .□□□□ □□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

.□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□ □□□□ .7

:□□□□□□□□ □□□□□□□□

600 □□□□□□□ □□□□□□□ / □□□□ 5 □□□□□□□□□□ / □□□□□ 1 :□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ .1pcs / .□□□□□□□□□

2. moq: 10000pcs.

3.Port: .□□□□□□ □□□□□□□□ / □□□□□□□□

.□□□□□ :□□□□□□□□ □□□□□□ .4

.□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ 25 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ 3 :□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ .5

:□□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ .1 CE□ FDA□ ISO13485.

2. □□□□□□□□ □□□□ □□□□□ OEM.

3. .□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ 10 □□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

.□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ .4

.□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ .5

□□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□ .6

□□□□ □□□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□□□.