

□□□□ □□□□□ / □□□□□□□□ □□□□□□□□□□:

□□□□□□: PP □□□□□□

40 :□□□□□GSM □□□□□□ □□□ □□

□□□□□□ □□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□

□□□ □□□□□□ / □□□□□□ / □□□□□□ :□□□□□□

□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ :□□□□□□□□

□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□□□ :□□□□□□□□

□□□□□□ :□□□□□□

□□□□ :□□□□□□□ □□□□□

:□□□□□□

□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ .1 CE□ ISO.

2.Made □□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ PP.

3. .□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□□

.□□□□□□□ □□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ .4

5.over 10 .□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

6.OEM .□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ □□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□

.□□□□□□ □□□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□ .7

:□□□□□□□ □□□□□□□

600 □□□□□□□ □□□□□□□ / □□□□ 5 □□□□□□□□□□ / □□□□□ 1 :□□□□□□□□□ □□□ □□□□□□□ .1pcs / .□□□□□□□□□

2. moq: 10000pcs.

3.Port: .□□□□□□ □□□□□□□□ / □□□□□□□□

.□□□□□ :□□□□□□□□ □□□□□ .4

.□□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ 25 □□□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ 3 :□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ .5

:□□□□□□□□ □□□□□□

□□□□□□ □□□□□□ □□□□□ .1 CE□ FDA□ ISO13485.

2. □□□□□□□□ □□□□□ □□□□□ OEM.

3. .□□□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ 10 □□ □□□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□

.□□□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□□□□ .4

.□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ .5

□□□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□□□□□ .6

□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□ □□□□□□□□□□.