

:تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة

1. CPE. غطاء، يغطي

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة، حيث أنها تتميز بمتانة عالية وقوة تحمل كبيرة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الظروف البيئية. كما أنها تتميز بخصائصها العازلة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في التطبيقات التي تتطلب عزلًا حراريًا أو صوتيًا.

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة، حيث أنها تتميز بمتانة عالية وقوة تحمل كبيرة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الظروف البيئية.

65-25 :تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزةgsm.

2. PP + PE

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة، حيث أنها تتميز بمتانة عالية وقوة تحمل كبيرة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الظروف البيئية. كما أنها تتميز بخصائصها العازلة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في التطبيقات التي تتطلب عزلًا حراريًا أو صوتيًا.

65-35 :تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزةgsm.

3. SMS :

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة، حيث أنها تتميز بمتانة عالية وقوة تحمل كبيرة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الظروف البيئية. كما أنها تتميز بخصائصها العازلة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في التطبيقات التي تتطلب عزلًا حراريًا أو صوتيًا.

65-35 :تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزةgsm.

مادة

CPE.

ميزة

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة، حيث أنها تتميز بمتانة عالية وقوة تحمل كبيرة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الظروف البيئية.

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة

بحجم

30" X71 " (stretched)

اللون

لون أخضر،

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة، حيث أنها تتميز بمتانة عالية وقوة تحمل كبيرة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الظروف البيئية.

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة، حيث أنها تتميز بمتانة عالية وقوة تحمل كبيرة، مما يجعلها مناسبة للاستخدام في مختلف الظروف البيئية.

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة

t / t l / c d / a d / p /

تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة

1 * 40hq (تتميز هذه المنتجات بخصائصها المتميزة 100000). 35

الصفحة رقم ١

التاريخ / المدة / السعر / الملاحظات

البيانات:

قطعة / الحقيقية، 100 قطعة / الكرتون 1.10

cm حجم الكرتون: 70 * 34 * 2.465

البيانات:

1. يجب أن تكون جميع المنتجات من OEM المصنعة في مصر
2. OEM المصنعة يجب أن تكون مصنعة في مصر :مصر
3. المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر
4. يجب أن تكون جميع المنتجات مصنعة في مصر

البيانات:

Q1. المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر

OEM / ODM. المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر .

Q2. المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر

a. المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر .

Q3. المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر

. 7-3 المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر .

Q4. المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر

R & D المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر.

Q5. المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر

المنتجات يجب أن تكون مصنعة في مصر 15 .