

## Product details

### die fSalbung Staubmaske Tasse

- 1) Um den Atem von schmutzigen Oberflächen, elektronische Fabrik in staubfreien Werkstatt zu schützen und so weiter.
- 2) Auch von Öler verwendet werden könnten, Schreiner, Maler, oder Arbeiter in staubfreien Werkstatt oder bei der Handhabung von Beton,  
unter staubigen Umgebungen.
- 3) Für den täglichen persönlichen Schutz gegen Luftverschmutzung

### Wir haben folgende Arten von n95 Maske:

- 1) Cup Form und flach gefaltet
- 2) Mit Ventil beim Atmen oder ohne Atemventil
- 3) 1 Schicht, 3 Schichten, 4 Schichten, 5 Schichten


### Verpackung von Einweg-Atemmaske

Art	Packaging Details	ctn Größe
Cup Form (ohne Ventil)	20pcs / box, 20boxes / Karton	62 × 27 × 42 cm
Cup Form (mit Ventil)	10pcs / box, 30boxes / Karton	65 × 29 × 42 cm
Gefaltete Art (ohne Ventil)	20pcs / box, 20boxes / Karton	67 × 29 × 33 cm
Folded-Typ (mit Ventil)	10pcs / box, 30boxes / Karton	67 × 29 × 35 cm

## Product display



## Our business process



## The regular shipment way

