

Product details

Anwendungen von Einweg-Staubmaske

- 1) Der Bau der Gebäude, Krankenhaus.
- 2) Fiber-Exposition und Glasfaser-Produkte Fertigung
- 3) Pharmazeutische Herstellung
- 4) Malerei und Spritzen Werkstatt
- 5) Elektronische Baugruppe und Isolierung Verlegung
- 6) Bergbau, Holz und Metallverarbeitung
- 7) Kraftfahrzeug-und Schiffsbau
- 8) Landwirtschaft und Veterinärdienste
- 9) Asbestsanierung, Strippen, und klar oder beim Umgang mit

Wir haben folgende Arten von Staubmaske

- 1) Cup Form und flach gefaltet
- 2) Mit Ventil beim Atmen oder ohne Atemventil
- 3) 1 Schicht, 3 Schichten, 4 Schichten, 5 Schichten


Verpackung von Papierstaubmaske

Art	Packaging Details	ctn Größe
Cup Form (ohne Ventil)	20pcs / box, 20boxes / Karton	62 × 27 × 42 cm
Cup Form (mit Ventil)	10pcs / box, 30boxes / Karton	65 × 29 × 42 cm
Gefaltete Art (ohne Ventil)	20pcs / box, 20boxes / Karton	67 × 29 × 33 cm
Folded-Typ (mit Ventil)	10pcs / box, 30boxes / Karton	67 × 29 × 35 cm

Product display



Our business process



The regular shipment way

