

## Product details

### Anwendung der Anti-Statik-Überschuh

Hauptsächlich verwendet im staubfreien Werkstatt, fertigt elektronische Fabrik und so weiter.

Es ist gut schützende, leichte, Latex frei und antistatisch.

### Details der Einweg-antistatische Schuhe decken

1. PP-Material mit Kunststoff Leitstreifen
- (2) der Überschuh ist maschinell hergestellt, der leitende Plastikstreifen wird von Hand gefertigt.
3. verfügbare Farben: weiß, blau, grün, etc.
4. Wir sind OEM-Hersteller, können als Ihre Anforderungen oder Proben produzieren.

### Unser Vorteil

1. direkter Hersteller, Fabrikpreis;
2. 1 \* 40 HO Container kann beendet werden, in 15 Tagen;  
(2) CE ISO13485 FDA genehmigt, stabilen Qualität;
3. der Service innerhalb von 24 Stunden Probe kann in 2 Tagen fertig sein Probe frei.

### Spezifikationen der nicht gewebt Anti-Statik-Überschuh

Material	PP
Stoffdichte	25g bis
Stil	Maschinell hergestellte elastische + Hand gemacht Leitstreifen
Größe	15 x 40 cm, oder als Ihre Anforderung
Farbe	weiß, grün, blau, etc..
Verpackung	10pcs/Roll, 100pcs/Beutel, 2000pcs/ctn, oder als Ihre Nachfrage
Verpackung design	alle Innensack und Karton drucken können als Ihr Entwurf sein.
Anwendungen	staubfreien Werkstatt, elektronische Fabrik produziert und so weiter.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

