

## Product details

1. Zuverlässige Barrieren für Wasserdampf oder Blut und anderen Flüssigkeiten.
2. Sicherheit für das Tragen, keinen Reiz auf die Haut.
3. Weiche Handgefühl und bequem.
4. umweltfreundliches Material, leicht und atmungsaktiv für Körper ..
5. Ausgezeichnete Körperwärme abzuführen
7. Kann die Verschmutzung und die Oberfläche dieser Kleidung ohne Flecken zu verhindern.

### Spezifikationen von hochwertigen industriellen Sicherheit coveralls

Name	hochwertige Industrie Sicherheit Overalls, China Anlage Chemikalienschutzkleidung Einweg-Fabrik Schutzanzüge
Größe	S: 96 * 124cm M: 100 * 130cm L: 107 * 136cm XL: 110 * 140 cm XXL: 114 * 144cm
Materialien	SF, mikroporöser Film
Gramm	60g
Stil	Mit Kapuze, kein Boot, Reißverschluss vorne mit Patte, elastische Bündchen und Knöchel, mit elastischen an der Taille
MOQ	5,000pcs
Farbe	Gelb
Verwendung	Für die medizinische Sicherheit Schutz, aseptische Werkstatt, Schutzisolierung, Bergbau-Elektronik-Fabrik, Lebensmittel-Fabrik Nutztierhaltung Biohazard und so weiter.
Verpackung	1pc / polybag, 25pcs / ctn, 5pcs / PE-Beutel, 25 Stück / ctn 1pcs / polybag, 50pcs / ctn, 10pcs / PE-Beutel, 100pcs / ctn
Lieferzeit	1 * 40HQ Behälter innerhalb 15-20days fertig sein.
Eigenschaften	Protective Sicherheits Verwendung, geringes Gewicht, Komfort, flexibel, wirtschaftlich, Soft.
Zahlungs-Weise	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, ESCROW, Paypal
Sample	Probe frei ist, kann innerhalb von 2 Tagen Überprüfung kostenlos für Ihre Qualität geliefert werden
Zertifikate	ISO13485. CE, FDA

**Product display**



**orient Honest**  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, freies Probe.
- 2, Kleiner Auftrag annehmbar;
- 3, L / C, T / T, D / P Bedingungen zur Verfügung;
4. FOB, CNF, CIF, EXW Bedingungen zur Verfügung;
- 5, wettbewerbsfähige und stabile Preis, weil wir sind Fabrik.
- 6, qualifizierte Produkte. 3. Teil Produkt Inspektion ist akzeptabel.
- 7, OEM-Service. Weitere Optionen auf Material, Muster, Größe und Verpackung;
- 8, pünktliche Lieferung. Die beste Vorlaufzeit 25-30 Tag für einen Behälter 40HQ.
- 9, Profi-Export-Service. Dokumentation, freigabe, Seetransport, alles in einem.
- 10, gut Kundendienst. Wir kümmern uns Beschwerden, wie wir möchten Ihr langfristiger Lieferant sein!