

## Product details

### Aplicación de cubierta del zapato antiestático

Utilizado principalmente en taller libre de polvo, electrónica fabrica fábrica y así sucesivamente.

Es látex ligero, buena protección, libre y antiestático.

### Detalles del zapato antiestático desechable cubre

1. PP materiales, con tira de plástico conductor
2. la cubierta del zapato es hecho a máquina, la tira de plástico conductiva es hecha a mano.
3. color disponible: blanco, azul, verde, etc.
4. Somos el fabricante del OEM, puede producir como sus requisitos o muestras.

### Nuestra ventaja

1. directa fabricante, precio de fábrica;
2. el envase del 1 \* 40 HO puede ser acabado en 15 días;
2. el CE ISO13485 FDA aprobado, calidad estable;
3. servicio en 24 horas, muestra puede acabar en 2 días, muestra gratis.

### Especificaciones del no tejido cubierta del zapato antiestático

Material	PP
Peso de la tela	25g por
Estilo	Mano + máquina elástico hecho conductoras de la tira
Tamaño	15 x 40 cm, o como su requisito
Color	blanco, verde, azul, etc..
Embalaje	10pcs/roll, 100pcs/bag, 2000pcs/ctn, o como su demanda
Diseño del embalaje	todos la bolsa interna y cartón impresión pueden estar como su diseño
Aplicaciones	Taller libre de polvo, electrónica fabrica fábrica y así sucesivamente.

## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL

