

### 1. Protección de PP Vestidos quirúrgicos no estériles

Está hecho de material de polipropileno hidrofóbico, libre de látex; Resistente a la abrasión; Linta baja; Con un alto nivel de repelencia de fluidos.

Color: blanco, verde, azul, amarillo, naranja, etc.

Peso del material: 30-65GSM.

### 2. PAP + PE PROTECTOR PROTECCIÓN NONERILE DIRO DIRO

Está hecho de SMS material, libre de látex; Resistente a la abrasión; Repelente de líquido y alcohol completamente impermeable.

Color: Blanco, Azul.

Peso del material: 40-65GSM.

### 3. PROTECCIÓN DE SMS Vestidos quirúrgicos no estériles (estándar y reforzado):

Está hecho de material SMS / Spunlace hidrofóbico, libre de látex; Resistente a la abrasión; Linta baja; Con un alto nivel de repelencia de fluidos; Una buena barrera para la sangre, los fluidos corporales y los patógenos.

Con StarnDard y estilo reforzado. Estilo reforzado con refuerzo de protección adicional en manga y pecho que puede ser un repelente de líquido y alcohol completamente impermeable.

Color disponible: blanco, azul.

Peso del material: 35-65GSM.

Lazo en / velcro en el cuello, manguito elástico / cortada, estándar o reforzado.

|                      |   |
|----------------------|---|
| Nombre               | Desechable SMS vestidos   |
| Material             | SMS, SMM,   |
| Estilo               | Ate On / Velcro en el cuello, manguito elástico / cortada, estándar o reforzado |
| Tamaño               | S-5xl   |
| Color                | blanco, verde, azul, amarillo, rosa, rojo, gris, negro, etc.                    |
| embalaje             | 10pcs / caja, 10 bolsas / CTN o 1 PC / bolsa, 50 piezas / bolsa                 |
| diseño de embalaje   | Toda la caja interna y la impresión de cartón pueden ser como su diseño.        |
| Moq                  | 5000 pcs  |
| Muestra              | Se puede suministrar gratis para su control de calidad dentro de 3 días.        |
| Forma de pago        | T / T, PayPal, Western Union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,                      |
| El tiempo de entrega | Capacidad: 10,000pcs / día, 1 * 40HQ se puede terminar dentro de 10-15 días;    |
| Puerto fob           | Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou   |