

## Product details

### La caractéristique de la la poussière masque

- 1) Utiliser la technologie de soudage par ultrasons ;
- 2) Oreille boucle: oreille élastique boucle
- 3) Nous pouvons ajouter éponge pour masquer un port confortable.
- 4) VÉry faible résistance à la respiration, sans odeur étrangère, sans aucun frais stimulantlingue
- 5) Couleurs pourraient être blanc (style normal), et gruney (style carbone actif).
- 6) Le produit est respectueux de l'environnement, sans latex.

### notre poussières industrielles masque peut atteindre suivant la norme de qualité

N95, EN 149: 2001 (FFP1, FFP2, FFP3)

### emballage de masque anti-poussière avec valve expiratoire

20 pcs / bbœuf,400 ordinateur personnels / ctn, ou comme votre exigence

## Product display



## The regular shipment way



## FAQ

Q: 1. Les vous un fabricant ou une société de négoce, et quand a été votre société établie?

A: Oui, nous sommes directement fabricant, notre usine a été créé en 2003, nous avons notre propre société de droits exportés en 2013.

Q: 2. Quel est le chiffre d'affaires annuel pour votre entreprise?

R: Normalement, il est d'environ USD18 millions-20 millions, il est encore dans la culture.

Q: 3. Quel est le nombre d'employés dans votre entreprise?

A: Notre usine est d'environ 380-400 travailleurs qualifiés, 10 QC professionnel pour vérifier la qualité lors de chaque processus et 10 ventes de int'l professionnelles avec 3-8 ans d'expérience dans le département du commerce int'l.

Q: 4. Quel est le pourcentage de votre distribution de produits pour les locaux et l'exportation?

R: À l'heure actuelle, 90% pour l'exportation, 10% pour les locaux.