

## Product details

### Le Fonction de poussière masque de tasse

- 1) Pour protéger le souffle des surfaces sales, l'usine électronique dans l'atelier sans poussière et ainsi de suite.
- 2) Aussi pourrait être utilisé par les graisseurs, charpentiers, peintres, ou des travailleurs dans l'atelier sans poussière ou lors de la manipulation du béton,  
parmi les environnements poussiéreux.
- 3) Pour une protection personnelle quotidienne contre la pollution de l'air

### Nous avons les types de masque n95 suivant:

- 1) forme Cup et plié à plat
- 2) Avec valve respiratoire ou sans soupape de respiration
- 3) 1 couche, 3 couches, 4 couches5 couches,


### Emballage de masque respiratoire jetable

Type	Packaging détails	taille ctn
forme Cup (sans valve)	20pcs / boîte, 20boxes / carton	62 x 27 x 42 cm
forme Cup (avec valve)	10pcs / boîte, 30Boxes / carton	65 x 29 x 42 cm
Type plié (sans valve)	20pcs / boîte, 20boxes / carton	67 x 29 x 33 cm
Type plié (avec valve)	10pcs / boîte, 30Boxes / carton	67 x 29 x 35 cm

## Product display



## Our business process



## The regular shipment way

