

## Product details

### Applications de masque à poussière jetable

- 1) Construction, hôpital.
- 2) exposition aux fibres et produits en fibre de verre de fabrication
- 3) fabrication de produits pharmaceutiques
- 4) Peinture et atelier de pulvérisation
- 5) L'assemblage électronique et de l'isolation pose
- 6) Mining, le bois et la transformation des métaux
- 7) Véhicule automobile et la construction navale
- 8) Agriculture et des services vétérinaires
- 9) Enlèvement d'amiante, de décapage, et clair-up ou de la manipulation

### Nous avons les types de masque de poussière suivant

- 1) forme Cup et plié à plat
- 2) Avec valve respiratoire ou sans soupape de respiration
- 3) 1 couche, 3 couches, 4 couches5 couches,


### Emballage de masque de poussière de papier

Type	Packaging détails	taille ctn
forme Cup (sans valve)	20pcs / boîte, 20boxes / carton	62 x 27 x 42 cm
forme Cup (avec valve)	10pcs / boîte, 30Boxes / carton	65 x 29 x 42 cm
Type plié (sans valve)	20pcs / boîte, 20boxes / carton	67 x 29 x 33 cm
Type plié (avec valve)	10pcs / boîte, 30Boxes / carton	67 x 29 x 35 cm

## Product display



## Our business process



## The regular shipment way

