

Product details

Demande de couverture de chaussure antistatique

Principalement utilisé en atelier sans poussière, électronique fabrique usine et ainsi de suite.

C'est bon protecteur, léger, sans latex et antistatique.

Couvrent les détails du jetable Chaussure antistatique

1. PP matériel, avec une bande conductrice en plastique
2. la couverture de la chaussure est fait à la machine, la bande conductrice en plastique est fabriqué à la main.
3. couleur disponible: blanc, bleu, vert, etc.
4. nous sommes le fabricant OEM, peut produire comme vos exigences ou les échantillons.

Notre avantage

1. direct fabricant, prix d'usine;
2. récipient de 1 * 40 HO peut être terminé dans les 15 jours;
2. CE ISO13485 FDA approuvé, qualité stable;
3. Service en 24 heures, échantillon peut être fini dans 2 jours, échantillon gratuit.

Spécifications du non tissé couvre Chaussure antistatique

Matériel	PP
Poids de tissu	25g vers le haut
Style	Machine fait élastique + main fait bande conductrice
Taille	15 x 40 cm, ou tant que votre condition
Couleur	blanc, vert, bleu, etc..
D'emballage	10pcs/rouleau, 100pcs/bag, 2000pcs/ctn, ou tant que votre demande
Conception d'emballage	tous les sac de transport et l'impression de carton peuvent être tant que votre conception
Applications	atelier abri de la poussière, électronique fabrique usine et ainsi de suite.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

