Tous <u>couverture de démarrage</u> sont fabriqués des matériaux de la plus haute qualité, offrant une excellente protection et un confort supérieur:

- Les matériaux non pelucheux sont lisses et confortables pour éliminer l'irritation de la peau
- Divers style peuvent être personnalisés en fonction de vos différentes exigences.

en tissu Matériel

Non-tissé

Style

Avec élastique

Dimensions s ize

36 * 55 cm peut être personnalisé en fonction de votre demande

Couleur

Couleur bleue

Certificat

ISO13485, FDA, CE

MOQ:

10000 pcs

Conception d'emballage

peut être comme votre conception

Emballage

100pcs / sac, 1000 pcs / carton, ou comme votre exigence

Aptitude

60 000 PC par jour

Délai de livraison

7-30 jours

Applications

Laboratoire, clinique, L'industrie alimentaire, Atelier sans poussière

La photo de d<u>Couvercle de démarrage non tissé isolable</u>









