

Les caractéristiques de plastique couvre-chaussures CPE:

1. Poids léger, pratique, flexible, économique, doux, fluides résistants
2. Notation résistance, wearability, Moins retombées, l'absorption de l'eau
5. pCouvre-chaussures CPE lastic sont utilisant CPE nouveaux matériaux, des lignes claires, avec un certain degré d'effet anti-dérapant.

Application de Couvre-chaussures CPE plastique:

1. Plastic couverture de chaussure de CPE utilisent principalement pour l'hôpital clinique médical et les patients, la poussière atelier libre, usine alimentaire.

couvre-chaussure 2. Disposable largement utilisation des ménages pour protéger le nettoyage de la chambre.

3. utiliser principalement pour protéger la poussière et de l'eau pour le ménage, etc. cleanroom

4. Plastic couvre-chaussures CPE utilisent également pour les installations de nettoyage, bureau, salle de réception, une usine électronique.

Spécifications de plastique couvre-chaussures CPE:

Nom de l'article	CPE en plastique usine de couvre-chaussures, couvre-chaussures de l'hôpital, couvre-chaussures jetables
Type:	Fait à la machine ou à coudre
Matériel	CPE1.5-6g
Épaisseur:	25-38gsm
Couleur	Bleu, blanc, etc.
Taille:	38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....
Emballage:	100pcs / bag, 2000pcs / ctn
Applications	Ménage, hôtel, usine d'électronique, usine de produits pharmaceutiques, les hôpitaux et autres environnements de travail de nettoyage
rendement quotidien	80.000 pcs / jour
Modalités de paiement	T / T, PayPal, Western union, L / C, D / A, D / P, ESCROW,
Temps de livraison	Capacité: 200,000pcs / jour, 1 * 40HQ peut être fini dans les 10-15 jours;
Certificat	CE / ISO13485
FOB port	Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Détails Photo de la couverture de chaussure de CPE en plastique:





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

