

Product details

fournisseur pour usage unique robe d'isolement du CPE:

Fournisseur pour jetable robe d'isolement de CPE est composé de CPE hydrophobe Matériel, Sans latex; abrasion-résistant; complètement imperméable aux fluides et d'alcool repoussant. et peut être utilisé dans un hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, ou tout où besoin de protection.

Spécification du fournisseur pour usage unique robe d'isolement du CPE:

| | |
|--------------------------|--|
| Matériel | CPE |
| Poids | CPE 30-65 g; (Confortable, sans fibres de verre, sans latex.) |
| style | Neck: avec un hool Tour de taille: liens sur Cuff: avec boucle de pouce Ouverture sur le dos |
| Taille | 120x130cm, 130x150cm, 150x160cm, 150x190cm, 170x170cm |
| Couleur | blanc laiteux |
| emballage | , 10 pcs / sac stérile non, 10 sacs / ctn. 1 pièce / sac stérile, stérile, 100 pcs / ctn |
| conception d'emballage | Toute l'impression de la boîte et l'emballage intérieur peut être aussi votre conception |
| la taille de l'emballage | Emballage standard carton 58X28X48 cm |
| Applications | hôpital du personnel et des patients médicaux cliniques. utilisé à l'hôpital, laboratoire, industrie alimentaire, et ne importe où ont besoin de protection |

Contrôle de qualité

1.We ne sera pas commencer à faire des produits jusqu'à ce que vous confirmez l'échantillon.
emballage 2.Le sera résistant à l'eau, résistant à l'humidité et étanche.

Politique de l'échantillon

- 1.Sample selon votre schéma de conception. Temps d'échantillonnage: 3-5days.
2. Créez votre propre échantillon, puis le refaire.
3. Les échantillons existants de temps d'échantillonnage: 1jour
4. Faire la production de masse après avoir confirmé l'échantillon.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, échantillon gratuit.
- 2, petit ordre acceptable;
- 3, les termes disponibles L / C, T / T, D / P;
4. FOB, CNF, CIF, EXW disponibles;
- 5, prix concurrentiel et stable parce que nous sommes usine.
- 6, les produits qualifiés. 3e inspection des produits de la pièce est acceptable.
- 7, le service d'OEM. Plus d'options sur le matériel, le motif, la taille et l'emballage;
- 8, livraison opportune. Le meilleur temps de plomb est 25-30 jour pour un récipient 40HQ.
- 9, service export professionnel. Documentation, dédouanement, transport maritime, tout en un.
- 10, bon service après-vente. Nous prenons les plaintes des soins que nous aimerions être votre fournisseur à long terme!

The happy time with customers

