

Semua penutup sepatu terbuat dari bahan berkualitas tinggi, memberikan perlindungan yang sangat baik dan kenyamanan yang unggul:

Spesifikasi penutup sepatu

Tingkatkan ukuran penutup sepatu sebesar 15 * 40 untuk memenuhi permintaan ukuran kaki ekspor
Penebalan penutup sepatu dengan bahan baru 3.0G memenuhi kebutuhan pelanggan

Nama produk: sekali pakai Penutup sepatu plastik CPE

Gram produk: 2.5g, 3.0g, 3.5g, 4.0g dan pesanan multi-spesifikasi lainnya

Kemasan produk: 100 PCS / tas 4000 PCS / kotak Jika Anda ingin menghitung ukuran kotak ruang, silakan hubungi layanan pelanggan

Gaya produk: plastik CPE / plastik PE

Deskripsi Produk

Nama item	Penutup sepatu PE sekali pakai
Ukuran	15X36CM, 15X38CM, 15X40CM, 17X45CM, Dapat Dikustomisasi
Material	PE
Aplikasi	Rumah Sakit, rumah, ruang komputer, ruang bersih, laboratorium
Komentar	Mesin Otomatis Buatan / Buatan Tangan
Warna	Biru, merah atau sebagai permintaan
Package	100pca / bag, 4000pcs / ctn
Contoh	Gratis
MOQ	100000PCS
Komentar	Semua dapat disesuaikan khusus sesuai dengan Anda yang sebenarnya





FAQ

1. Bagaimana cara mendapatkan beberapa sampel?

Biaya sampel rendah

2. Berapa waktu pengambilan sampel?

Biasanya kami membutuhkan 7 hari untuk menyiapkan sampel. Terkadang kami membuat sampel sesuai dengan kebutuhan klien.

3. Dapatkah saya mencetak LOGO kami pada paket?

Tentu, tersedia paket yang disesuaikan dan pencetakan OEM.

4. Bagaimana dengan pembayaran untuk produksi massal?

Biasanya kami mengambil 5 0% sungguh-sungguh di muka, dan lakukan pembayaran akhir sebelum pengiriman.

5. Bagaimana Anda mengontrol kualitas produk?

Kami selalu melakukan yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan klien kami. Karena kami tahu yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan pasar. Jadi kami akan melakukan yang terbaik sepanjang waktu. Dari bahan mentah hingga pengemasan akhir, departemen kontrol kualitas kami akan bertanggung jawab untuk pemeriksaan kualitas di setiap proses.