

Spesifikasi dari lengan lengan:

Lengan penutup terbuat dari bahan PE dengan manset elastis gaya dengan fungsi baik tahan air dan oilproof.

Item	Cina sekali pakai PE tahan air putih lengan sampul produsen
Bahan	PE
Warna	putih
Ukuran	20 * 40cm
Gaya	Mesin dibuat, elastis manset
Berat badan	2.5g
Kemasan	100pcs/tas, 2000pcs/ctn
Desain paking	dapat dirancang sebagai tuntutan Anda
MOQ	100, 000PCS
Sertifikat	CE, ISO13485, FDA
Aplikasi	banyak digunakan di rumah sakit, makanan pabrik dan bengkel bebas debu