

Properti pakai tahan debu penutup pintu<?xml:namespace prefix = o />

- 1) Ideal untuk lemari pakaian, lemari, kabinet, dll..
- 2) SMS tidak ditenun kain adalah fungsi yang sangat tahan debu; bernapas; lembut.
- 3) Kualitas terbaik ritsleting dua arah, setiap ritsleting memiliki dua tab tarik, mudah bagi Anda untuk membukanya dari dalam atau luar.
- 4) Ada banyak warna untuk pilihan Anda: putih, biru, hijau, kuning dll.

Spesifikasi sekali pakai penutup pintu anti debu

Nama	Produsen Cina dbisa dipakai penutup pintu anti debu dengan kualitas terbaik
Bahan	SMS, bisa juga PP, Microporous
Ukuran	220 * 120cm. Atau sebagai kebutuhan Anda.
Gram wdelapan	40-60gsm. (Atau sesuai permintaanmu)
Warna	putih, biru hijau, dll
MOQ	5000 PCS
Pengiriman	Satu kontainer 40HQ dapat selesai dalam 15-20 hari
Toko	Simpan di gudang kering, kelembaban di bawah 80%, berventilasi, gas non-korosif

Gambar sekali pakai penutup pintu anti debu



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL





Layanan kami dan keuntungan pakai penutup pintu anti debu

1. Penutup pintu anti debu samples dan kustomisasi tersedia.
2. Pabrikan dengan 15 sejarah tahun, have pengalaman yang cukup dan mendapatkan reputasi tinggi dari pelanggan kami di seluruh dunia.
3. Kualitas stabil dan layanan purna jual terbaik.