

Product details

Aplikasi anti-statis sepatu penutup

Terutama digunakan dalam lokakarya bebas debu, elektronik manufaktur pabrik dan sebagainya.

Hal ini baik pelindung, lateks ringan, bebas, dan anti-statis.

Rincian sekali pakai anti-statis sepatu penutup

1. bahan PP, dengan strip konduktif plastik
2. cover sepatu adalah mesin dibuat, strip konduktif plastik buatan tangan.
3. tersedia warna: putih, biru, hijau, dll
4. kami adalah produsen OEM, dapat menghasilkan sebagai persyaratan atau sampel Anda.

Keuntungan kami

1. langsung produsen, harga pabrik;
2. 1 * 40 HO kontainer dapat diselesaikan dalam 15 hari;
2. CE ISO13485 FDA disetujui, kualitas stabil;
3. Layanan 24 Jam, sampel dapat selesai dalam 2 hari, sampel gratis.

Spesifikasi non tenun anti-statis sepatu penutup

Bahan	PP
Kain berat	25g up
Gaya	Mesin membuat elastis + tangan membuat strip konduktif
Ukuran	15 x 40 cm, atau sebagai kebutuhan Anda
Warna	putih, hijau, biru, dll.
Kemasan	10pcs/roll, 100pcs/tas, 2000pcs/ctn, atau sebagai permintaan Anda
Desain Kemasan	Semua tas batin dan pencetakan karton dapat sebagai desain Anda
Aplikasi	Bebas debu lokakarya, elektronik manufaktur pabrik dan sebagainya.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

