

Deskripsi coverall sekali pakai tahan air:

1. Directly, sekali pakai coveralls. setiap warna, Sampel gratis.
2. ISO, CE, PP, PP / PE, SMS, SMMS, mikroporous, Tyvek.
3. Capacity: 10,000pcs / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15 hari;
4. Baik penghalang untuk cairan dan bernapas, OEM desain kemasan, layanan dalam 24 jam.
5. coverall sekali pakai terbuat dari kinerja tinggi film berpori mikro bahan.

Keuntungan coverall tahan air sekali pakai:

1. Memberikan hambatan diandalkan untuk uap air atau darah dan cairan lainnya.
2. tangan perasaan lembut dan nyaman.
3. Keselamatan untuk memakai, tidak ada stimulus untuk kulit.
4. Sangat baik untuk mengusir panas tubuh
5. materi 5. ramah lingkungan, ringan dan bernapas untuk tubuh.

SEBUAHplikasi dari coverall tahan air sekali pakai:

1. Untuk medis, bedah, farmasi, laboratorium, sektor industri
2. coverall sekali pakai tahan air bisa mencegah penyebaran cairan tubuh dan konten percikan darah dan mengisolasi debu, partikel, alkohol, darah, bakteri dan virus yang menyerang.
3. coverall sekali pakai tahan air yang widely digunakan untuk lokakarya dustless, klinik, industri untuk perlindungan.

Pakai mikroporous Film Coverall Styles:

- Gaya A: kerah, manset elastis / pergelangan kaki
- Gaya B: kerah, manset terbuka / pergelangan kaki
- Gaya C (gaya klasik): Hood, manset elastis / pergelangan kaki
- Gaya D: hood, tutup boot, manset elastis / pergelangan kaki
- Gaya E: Collar, hood, boot cover, manset terbuka

Spesifikasi dari coverall sekali pakai tahan air:

Nama	Waterproof pemasok coverall sekali pakai, sekali pakai coverall tahan air, mikro film-pori tahan air coverall sekali pakai
material	
Gaya	SF: Film mikroporous Wearpack dengan kerudung tanpa sepatu / coverall dengan kerudung dan sepatu bot / coverall tanpa kap dan sepatu bot

Aplikasi	rumah sakit, Konstruksi bangunan, Lukisan dan penyemprotan lokakarya, perakitan elektronik dan isolasi petelur, Pertanian dan pelayanan kesehatan hewan, pemindahan asbestos, pengupasan, dan jelas-up atau penanganan, dll.
Ciri	kualitas menjahit yang baik, dan memiliki filter yang baik efficiency, tahan air. anti-statis dan nyaman untuk memakai.
Ukuran	S / M / L / XL / XXL / XXXL atau ukuran disesuaikan lainnya
Berat	30-120g dll
Warna	putih, biru, hijau
Pengemasan	1 atau 5pcs / bag, 50 pcs / karton.
Pengiriman	Berdasarkan jumlah pesanan.
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, PAYPAL, dll.
Penyimpanan	Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang
Catatan	produk 1.This disterilkan dengan etilen oksida 2.Validity: 3tahun
sertifikasi	CE, ISO9001, ISO13485
OEM	1.Material atau spesifikasi lainnya dapat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 2.Customized Logo / merek dicetak. 3.Customized kemasan yang tersedia.

Gambar coverall tahan air sekali pakai:



FAQ:

(1) Apakah Anda seorang produsen atau perusahaan perdagangan?

Kami adalah produsen terletak di kota Xiatao, Hubei. Selamat datang untuk mengunjungi pabrik kami.

(2) Bolehkah saya mendapatkan sampel untuk uji kualitas? trail urutan kecil diterima?

Ya, kami ingin mengirimkan sampel untuk evaluasi. Agar jejak kecil juga menyambut.

(3) Dapatkah Anda menawarkan layanan yang disesuaikan?

Ukuran Ya, disesuaikan dan merek OEM tersedia.

(4) Apa produk utama Anda?

Produk utama kami meliputi masker wajah sekali pakai, topi bouffant pakai, coverall sekali pakai, Jas lab, bedah gaun, apron pakai, sepatu penutup, dll.

(5) Apa waktu pengiriman Anda?

biasanya dalam 15 hari untuk kontainer 20feet.