

Product details

Fitur SMS45g pakaian sekali pakai bedah

1. bedah gaun tahan lama, lembut, ringan, nyaman, abrasi dan listrik statis tahan.
2. bedah gaun adalah udara dan uap permeabel, sementara menolak cairan air dan aerosol.
3. gaun ini terbuat dari 100% kepadatan tinggi SMS, tidak mengandung aditif, perekat.
4. gaun bedah khusus dilapisi untuk secara efektif mencegah berbahaya, debu prima, asam densityinorganic tinggi, alkali dan garam solusi.

Spesifikasi SMS45g pakaian sekali pakai bedah

Deskripsi	SMS45g bedah produsen pakaian sekali pakai, medis gaun bedah sekali pakai, rumah sakit bedah gaun tirai
Bahan	SMS (Polypropylene Spunbond Nonwoven Fabric + Meltblown bukan tenunan kain + Polypropylene Spunbond Nonwoven Fabric)
Ukuran	S (110 * 130cm), M (115 * 137cm), L (120 * 140 cm) XL (125 * 150 cm) 2XL (130 * 150 cm) atau ukuran disesuaikan lainnya
gramatur	16-65gsm tersedia (sebagai permintaan Anda)
rincian	Steril dan non-steril, standar dan diperkuat gaya, standar dan ultrasonik, dengan dan tanpa handuk. velcro di leher, mengikat pada pinggang, manset rajutan
Warna	biru
Pengemasan	non steril, 10 pcs / tas, 50pcs / ctn atau 100pcs / ctn. steril, 1 pcs / tas steril, 50pcs / ctn atau 100 pcs / ctn
Aplikasi	Medis & amp; kesehatan / Rumah Tangga / Laboratorium
Ciri	Tahan lama, Eco-friendly, Non-beracun, bernapas dan Fleksibel Anti-alkohol, anti-Blood, anti-minyak, anti-bakteri, Tahan air, asam bukti, bukti Alkali, UV-stabilizer, Non-ringan
Pengiriman	Satu kontainer 40HQ dapat finished dalam 15-25days.
Penyimpanan	Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang
Syarat pembayaran	T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, Escrow, Paypal
Catatan	produk 1.This dapat disterilkan dengan etilen oksida. 2.Validity: 3 tahun
OEM	1.Material atau spesifikasi lainnya dapat sesuai dengan customers'requirements. 2.Customized Logo / merek dicetak. 3.Customized kemasan yang tersedia.

Sertifikat

CE, ISO13485, FDA

Product display






orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL



Our business process



The regular shipment way



FAQ

- 1, gratis sampel.
- 2, rangka Kecil diterima;
- 3, hal L / C, T / T, D / P tersedia;
4. FOB, CNF, CIF, hal EXW tersedia;
- 5, harga kompetitif dan stabil karena kami adalah pabrik.
- 6, produk Berkualitas. inspeksi bagian produk 3 diterima.
- 7, layanan OEM. Opsi lainnya pada bahan, pola, ukuran dan kemasan;
- 8, pengiriman tepat waktu. Lead time terbaik adalah 25-30 hari untuk wadah 40HQ.
- 9, layanan ekspor profesional. Dokumentasi, clearance, transportasi laut, semua dalam satu.
- 10, baik layanan purna jual. Kami mengambil keluhan hati-hati karena kami ingin menjadi pemasok jangka panjang Anda!

