

Aplikasi dari sprei pakai di Cina

Rumah sakit, hotel, kecantikan digunakan salon, ideal untuk digunakan di semua daerah di mana tetap pendek perubahan tempat tidur sering diperlukan ,

atau di mana pencucian masalah.

Grosir sprei pakai gaya:

Datar, elastis pada kedua ujung, elastis pada keempat sudut;

Kami juga memproduksi lembar tandu.

Rincian sprei pakai untuk hotel

1. Bahan: SPP non woven, SMS, mikroporous, Spunlace
2. Berat: 20-100gsm
3. Warna: putih, hijau, biru, yellow..etc
4. Ukuran: 200cm * 120cm / 200cm * 90cm / 180cm * 120cm / 180cm * 90cm / 90 * 60cm
dapat dibuat sesuai dengan permintaan klien)
5. Gaya: elastis di kedua ujung, atau elastis di empat sudut, kami juga memiliki gaya datar,
6. Anti-Static diperlakukan: tersedia
7. api tahan diperlakukan: tersedia, kami menambahkan bahan tahan api di kain,
membuat kain memiliki resistensi yang tinggi terhadap api, dan api dapat dipadamkan dalam 3-5 detik.


Sarung bantal

1. Jenis kain: PP, SMS, mikroporous, Spunlace
2. Berat Fabric: 20-100 GSM
3. Warna: Putih, biru, kuning, hijau atau dll ...
4. Ukuran: 32X42cm + 10cm; 40X70cm + 10cm; 60x60cm, atau dll ...
5. Seal: Ultrasonic atau menjahit jahitan
6. Gaya: gaya terbuka dan penutup dalam pembukaan

Packing dari grosir sprei pakai

packing steril	1 pcs / steril kantong plastik kertas, 50 pcs / Ctn
packing biasa	5 pcs / tas, 50 pcs / Ctn
Catatan: semua bisa menjadi istimewa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Anda yang sebenarnya	

Gambar sprei pakai di Cina



FAQ

Q:1. Yang merupakan negara utama Anda ekspor ke?

A: Jerman, Swiss, Austria, Italia, Perancis, Inggris, Amerika Serikat, Arab Saudi, Chili, Meksiko, Peru, Brazil,

Korea, Jepang, Thailand dan sebagainya.

Q:2. Could Anda memberikan kita gambaran dari berbagai produk yang secara khusus Anda memproduksi dari pabrik sendiri?

A: Pabrik kami sendiri terutama memproduksi semua jenis masker wajah sekali pakai, topi, baju, gaun bedah, jas lab, seprai, lengan lengan, sepatu mencakup, tirai bedah, jas hujan, celemek dan sebagainya.

Q: 3. Berapa banyak lini produksi yang ada untuk berbagai utama Anda dari produk?

SEBUAH: 2 jalur produksi untuk kain PP, SMS, bahan PP / PE.

2 debu workshop gratis untuk produk steril bedah

5 mesin topi otomatis dan 5 mesin teluk sepatu otomatis.

10 mesin masker otomatis.