

## Product details

### Fitur SMS gaun bedah:

- 1.SMS: Lint-free, tahan air, kekuatan tarik yang baik, nyaman.
- 2.Light-berat, Non-iritasi, properti antibakteri, kekuatan tarik yang baik, breathability Unggul dan anti-statis, resistensi dampak, lembut, nyaman.
- 3.Provide penghalang yang sangat baik untuk darah berpotensi menular dan cairan tubuh lainnya. melawan memerciki bahan kimia dan debu padat.
- 4.Disposable SMS bedah gaun yang paling pakaian medis konvensional, dapat mencapai kesehatan standar perlindungan dalam kasus umum.
- 5.SMS: "Tiga pertahanan" (tahan air, anti-alkohol dan hujan rintik-rintik anti-darah) untuk mematuhi standar medis domestik dan internasional.

### Rincian Informasi SMS diperkuat gaun bedah:


|              |  |
|--------------|--|
| Nama:        | SMS hijau diperkuat tanaman gaun bedah, rumah sakit steril gaun operasi, kemasan steril diperkuat bedah gaun |
| Bahan:       | SMS  |
| gramatur:    | 50 gsm   |
| Penutupan:   | dengan belt penutupan, atau dengan penutupan Velcro  |
| Aplikasi:    | untuk medis, bedah, farmasi, laboratorium, sektor industri   |
| Ukuran:      | S / M / L / XL / XXL / XXXL  |
| Warna:       | Hijau, Biru, dll, opsional   |
| Pengepakan:  | packing yang normal: 1pcs / polybag, 50pcs / karton  |
| Penyimpanan: | Disimpan dalam kering, kelembaban di bawah 80%, ventilasi, non-korosif gas gudang                            |
| sertifikasi: | CE, ISO13485, FDA  |

## Ukuran grafik:

### Bedah / ISOLASI GOWN SIZE CHART (Disesuaikan grafik ukuran dipersilahkan)

|              |     |     |     |     |     |      |
|--------------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| SENTIMETER   | S   | M   | L   | XL  | XXL | XXXL |
| TINGGI       | 115 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135  |
| DADA PANJANG | 127 | 137 | 140 | 145 | 150 | 155  |

## diagram SMS:



## Product display



orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL





orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL






orient Honest  
MEDICAL INTERNATIONAL



## Our business process



## The regular shipment way



## FAQ

- 1, gratis sampel.
- 2, rangka Kecil diterima;
- 3, hal L / C, T / T, D / P tersedia;
4. FOB, CNF, CIF, hal EXW tersedia;
- 5, harga kompetitif dan stabil karena kami adalah pabrik.
- 6, produk Berkualitas. inspeksi bagian produk 3 diterima.
- 7, layanan OEM. Opsi lainnya pada bahan, pola, ukuran dan kemasan;
- 8, pengiriman tepat waktu. Lead time terbaik adalah 25-30 hari untuk wadah 40HQ.
- 9, layanan ekspor profesional. Dokumentasi, clearance, transportasi laut, semua dalam satu.
- 10, baik layanan purna jual. Kami mengambil keluhan hati-hati karena kami ingin menjadi pemasok jangka panjang Anda!