Fitur plastik penutup CPE sepatu:

- 1. ringan, kemudahan, fleksibel, ekonomis, lembut, Cairan tahan
- 2. Mencetak resistensi, daya tahan pakai, Kurang kejatuhan, penyerapan air
- 5.Psepatu penutup lastic CPE yang menggunakan bahan-bahan baru CPE, garis yang jelas, dengan tingkat tertentu efek anti-selip.

Aplikasi dari sepatu penutup CPE plastik:

sepatu penutup CPE 1.Plastic terutama digunakan untuk rumah sakit klinik medis dan pasien, debu bengkel gratis, pabrik makanan.

sepatu penutup 2.Disposable banyak digunakan rumah tangga untuk melindungi membersihkan kamar.

3. Terutama digunakan untuk melindungi debu dan air untuk keperluan rumah tangga, Cleanroom dll

sepatu penutup CPE 4.Plastic juga digunakan untuk tanaman pembersih, kantor, ruang tamu, pabrik elektronik.

spesifikasi plastik penutup CPE sepatu:

Nama barang | CPE plastik pabrik sepatu penutup, sepatu rumah sakit selimut, sepatu

mencakup pakai

Mengetik: Jahitan mesin atau menjahit

Bahan CPE1.5-6g Ketebalan: 25-38gsm Warna Biru, putih, dll

Ukuran: 38x15cm, 40x15cm, 41x17cm.....

Pengepakan: 100pcs / tas, 2000pcs / ctn

Aplikasi Rumah tangga, hotel, pabrik elektronik, pabrik farmasi, rumah sakit dan

lingkungan kerja pembersih lainnya

output harian 80.000 pcs / hari

Syarat T / T, PayPal. western union, L / C, D / A, D / P, escrow,

pembayaran

waktu Kapasitas: 200.000 / hari, 1 * 40HQ dapat diselesaikan dalam waktu 10-15

pengiriman hari;

Sertifikat CE / ISO13485

pelabuhan FOB Wuhan / Shanghai / Ningbo / Guangzhou

Rincian gambar penutup CPE sepatu plastik:





