

Product details

Applicazione di anti-statica Copriscarpe

Principalmente utilizzato in officina senza polvere, elettronica produce fabbrica e così via.

È lattice leggera, buona protezione, gratuito e anti-statica.

Dettagli di scarpe usa e getta antistatica cover

1. PP materiale, con striscia di plastica conduttiva
2. la copertura della scarpa è fatta a macchina, la striscia di plastica conduttiva è fatto a mano.
3. colori disponibili: bianco, blu, verde, ecc
4. siamo il produttore OEM, può produrre come vostri requisiti o campioni.

Il nostro vantaggio

1. diretto produttore, prezzo di fabbrica;
2. contenitore HO 1 * 40 può essere finito in 15 giorni;
2. CE ISO13485 FDA approvato, qualità stabile;
3. servizio in 24 ore, il campione può essere finito in 2 giorni, campione gratuito.

Specifiche di non tessuto antistatico Copriscarpe

Materiale	PP
Peso del tessuto	25g fino
Stile	Macchina fatta elastico + mano fatta conduttiva della striscia
Dimensioni	15 x 40 cm, o come il requisito
Colore	bianco, verde, blu, ecc.
Imballaggio	10pcs/roll, 100pcs/bag, 2000pcs/ctn, o come vostra richiesta
Disegno dell'imballaggio	tutti i sacchetto interno e scatola di stampa può essere come il vostro disegno
Applicazioni	officina senza polvere, elettronica produce fabbrica e così via.

Product display



orient Honest
MEDICAL INTERNATIONAL

