

La proprietà della cucitura ad ultrasuoni di livello 3 usa e getta abito di isolamento

Impermeabile, silenzioso, altamente fluido repellente per l'uso anche nelle procedure più impegnative

Design ergonomico per una maggiore facilità di movimento

Disponibile in Standard, aggiunta protezione contro strike through

Alte prestazioni

Le specifiche del livello 3 cucitura ad ultrasuoni abito di isolamento monouso

Materiale del tessuto	PP + PE, film PE rivestito in PP
Stile	Con velcro sul colletto, lacci in vita
Dimensioni dimensioni	120 * 140 cm, 130 * 150 cm
Colore	Bianco, blu, giallo o come vostra richiesta
Certificato	CE, ISO13485, FDA
MOQ:	100,000pcs
Design dell'imballaggio	può essere come il tuo design
Imballaggio	10 pezzi / borsa, 1000 pezzi / ctn, o come il vostro requisito
Capacità	50.000 pezzi al giorno
Tempo di consegna	5-15 giorni
applicazioni	ospedale, laboratorio, clinica, industria alimentare, officina senza polvere

L'immagine dell'abito di isolamento monouso con cucitura a ultrasuoni di livello 3



