

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□

4. □□□□□□□□□□□□ KF94 □□□□□□ □□□□

□□□□□□ □□

□□□1□ PP□□□□□□□□□□□□□□

□□□2□□□□□□

□□□3□□□□□□

□□□□4.□ PP□□□□

□□□□

□□□□□□□□4ply

□□**S IZE**

20. *8. cm

□□□□□□**W 8**

30.GSM + 25GSM + 25GSM+ 25gsm□c □□□□□□□□□□

□

□□□□□□□□□□

□□□□

CE□ ISO13485□ FDA

MOQ□

20000pcs

□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□

5 0 PCS / B OX□ 200 0 □□□□ S / CTN□□□□ □□□□□□□□□□

□□

100 PC

□□

7-30□

□□□□□□□□

□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□□□□