

□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□

□□	PP□SPP□SBPP□SMS□SMM□□□□
□	□□□□□□□□□□.....□
□□□□	PP 10-30GSM□SMS 30-65GSM□Microporowores45-65GSM
□□□	□□
□□	□□□□/□□□
□□□	18 "□19"□20 "□21"□24 "....□□
□□□	CE□ISO13485□FDA.
□□	100 / BAG□2000PCS / CTN□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□2□□□□□□□□□□□□□□
□□□	□□□□□□□□□□□□

□□□

- 1□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 2□ISO□CE□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- 3.Capacity□200,000□□/□□1 \* 40HQ□10-15□□□□□□□□□□□□□□□□
4. OEM□□□□□24□□□□□□□□□□