

□□□□□□□□□□□□□□

- □□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□
- □□□□□□□□□□□□□□□□

□□□ □□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□	□□□□1□PP□□□□□□□□ □□□□2□□□□□□ layer3□pp□□□□□□□□
□□□□	□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□	17.5*9.5 cm
□□□□□□	20GSM + 25GSM + 20GSM
□	□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□	CE□ISO13485□FDA
Moq	100000pcs
□□ □□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□ □□□□
□□	50 PCS/BOX□2000 PCS/CTN□□□□□□□□□□
□□	□□□1000,000pcs □
□□	7□30□
□□□□□□□□	□□□□□□□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□□□□□□□□□□□□□□□□





