

□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □□□ □□□ □□□ □□□□□□ :

□□

<□□ □□□ = "□□ - □□ : □□□□; MSO- □□□ □□ - □□ : □□; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 0.0000PT; "> □□□ KF94 □□□ □□□

□□□□□□

□ 1 : PP □ □□ (□□□□ □□)

□ 2 : □□ □□ □□

□ 3 : □□ □□ □□

□ 4 : PP □ □

□□□□

4ply, □□ □ □□

□□□□

20 * 8 cm

<□□ □□□ = "□□ - □□ : Calibri; Mso-Fareast-Font-Family : □□; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 0.0000pt; "□□□□ □□

30gsm + 25gsm + 25gsm + 25gsm, □□□□ □□□□□□ □ □□□□□

<□□ □□□ = "□□ - □□ : □□□□; MSO- □□□ □□ - □□ : □□; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 0.0000pt; "> □□

<□□ □□□ = "□□ - □□ : □□□□; MSO- □□□ □□ - □□ : □□; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 0.0000pt; "> □□□□ □□□

<□□ □□□ = "□□ - □□ : □□□□; MSO- □□□ □□ - □□ : □□; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 0.0000pt; "> □□□

CE, ISO13485, FDA

<□□ □□□ = "□□ - □□ : □□□□; MSO- □□□ □□ - □□ : □□; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 1.0000PT; "> MOQ

<□□ □□□ = "□□ - □□ : □□□□; MSO- □□□ □□ - □□ : □□; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 1.0000pt; "> 20000 PC

<□□ □□□ = "□□ - □□ : □□□□; MSO- □□□ □□ - □□ : □□; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 1.0000pt "> □□ □□□

□□□□ □ □ □□□□.

<□□ □□□ = "□□ - □□ : □□□□; MSO- □□□ □□ - □□ : □□; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 1.0000pt; "> □□

50 PC / Box, 2000 PC / CTN 盒 箱 箱 箱

< 盒 箱 箱 箱 = " 盒 箱 箱 箱 - 盒 箱 箱 箱 : 盒 箱 箱 箱 ; MSO- 盒 箱 箱 箱 - 盒 箱 箱 箱 : 盒 箱 箱 箱 ; 盒 箱 箱 箱 : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 1.0000PT; "> 盒 箱 箱 箱

< 盒 箱 箱 箱 = " 盒 箱 箱 箱 - 盒 箱 箱 箱 : 盒 箱 箱 箱 ; MSO- 盒 箱 箱 箱 - 盒 箱 箱 箱 : 盒 箱 箱 箱 ; 盒 箱 箱 箱 : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 1.0000PT; "> 盒 箱 箱 箱

< 盒 箱 箱 箱 = " 盒 箱 箱 箱 - 盒 箱 箱 箱 : 盒 箱 箱 箱 ; MSO- 盒 箱 箱 箱 - 盒 箱 箱 箱 : 盒 箱 箱 箱 ; 盒 箱 箱 箱 : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 1.0000pt; "> 盒 箱 箱 箱