

□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□ □□□ □□ □□□□□□.

□□□□ □□□□ □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□□.

□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□.

□□ □ □□□ □□□□□□.

□□ / □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□□ □□□□□□.

□□□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□

□□□□ □□	□□□□, SMS
□□□□	□□□, 2 □□ □□□ □□ □□□ □□□□□
□□ □□	78 * 11CM □□ OEM
□□ □□	16-40g / m ²
□□	□□□, □□□□, □□□□ □□ □□□ □□□□□
MOQ :	200000pcs
□□ □□□□	□□□□ □□□□□□ □ □□ □□□□□
□□	1pcs / bag, 1000pcs / ctn, □□ □□□ □□ □□□□□
□□ □□	7 ~ 30 □
□□	□□□, □□□□, □□□□, □□ □□□, □□□□□ □□□□

□□□□□□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□

