

□□ □□ □□ □□, □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□, □□ □□ □□

□□ □□ □□□□ □□

□□□ □□ □□, □□, □□□□, □□ □□, □□ □□ □□□□ □□□□.

□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□

100 % □□ □□□□ □□□, □□ □□ □ □□□

□□ : 19 ", 21"

□□ □□□ □□

100 PC□ / PE □□, 1000 PC□ / □□, CTN □□ : 26 \* 22 \* 32cm

100 PC□ / PE □□, 2000 PC□ / □□, CTN □□ : 52 \* 23 \* 26cm

□□ □□ □□□□ □□

1) 10 °□ 30 °C □□□ □□□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□ □□□ □□ □□

2) □□□□□ □□□□ □□□□.

□□

1) □□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □ □□□.

2) □□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□

□□□ □□ □□ □□□□ □□ □□

MOQ	10 □
□□	□□ □ □□□
□□ □□	T / T, L / C, D / A, D / P, □□□ □□□□, □□□□□, □□□□
□□ □□	1,000,000 □ / □, 1 * 40 HQ □□□□ 15 □□ □□ □ □□□
□□ □□	□□□□ □□□ □□ □□□ □□
□□	□□ □□, 2 □ □□ □ □□ □ □□□

□□ □□□ □□

