

□□ □□□:

1. □ 100 %, □□□ □□ □ □ □□□□ □□□ □□□□□□ □□□ □ □□ □□

2. □□ □□□□□ □

□. □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□

□□:

1. □□□ □□, □□□ □□ □□ □□ polybag □□ □ □ □□□□.

2. □□ □□ : 100x200mm, 1.50x200mm, 200x200mm.

□□□ □□□:

1. □□ □□□□ □□ □□□ & □□□□□ OEM □□□ □□□ □□□ □□□□□.

2. oem. □□□ : □□, □□, □□, □□□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

□. □□□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□ □□□□□□□

4. □□□ □□□□ □□□ □□□ □□□□□

□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □, □□ □ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.

□□

□□□ □□□ □□□ □□□

□□ □ 100 %

□□□ □□□□ □□□, □□ □□ □□, □□□□ □□

□□ □□, □□□□, □□□□, □□, □□ □□□ □, 100 % □□□ □ □ 100 % □□ □□

MOQ 10.00 □

□□ □□□ □□

□□ 30gsm-120gsm.

□□ □□ (100mm-200mm) * 200mm

□□ □□, □□, □□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□

□□□□ □□

Q1. □□□ □□□□□□□?

A. □, □□□ OEM / ODM □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□□□.

Q2. □□□ □□ □ □□□□?

A. □, □□□□ □□□□ □□□ □□ □ □□□□. □□□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□□ □ □□□ □□ □ □ □□□□.

Q3. 何故 3-7 のように 3 と 7 の間に 4 と 6 が入るのか?

A. 3 と 7 の間に 4 と 6 が入るからである。

Q4. 3 と 7 の間に 4 と 6 が入る理由は何ですか?

A. 3 と 7 の間に 4 と 6 が入る理由として R & D が挙げられる。

Q5. 3 と 7 の間に 4 と 6 が入る理由は何ですか?

A. 3 と 7 の間に 4 と 6 が入る理由として 15 が挙げられる。3 と 7 の間に 4 と 6 が入る理由として R & D が挙げられる。