

□□ □□ :

1. □□ □□
 2. □□ □□□ □□
- .

□□ :

1. □□□ □□ □□□ □□, □□ □□ polybags□ □□ □ □ □□□□.
2. □□ □□ : 100x200mm, 1.50. x200mm, 200x200mm

□□□ □□□ :

1. □□ □□□□ □□ □□ □ □□□□□ OEM □□□ □□□ □□□□□.
 2. OEM. □□□ : □□, □□, □□, □□□ □□ □□
- . □□□□ □□ □□□□ □□ □□
- 4.

□□□ □□ □ □□, □□□□□□ □□ □□□ □ □□ AC □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□

□□	□□
□□	□□□ □□
	30gsm-120gsm
□□ □□	(100mm-200mm) * 200mm
□□	□□, □□, □□ □ □□□ □□ □□ □□ □□