

□□ □□ / □□ □□ :

- 1. □□□ : □□□ □□ □□
- 2. □□ □□ : 3 □

□. □□ □□ : 100x200mm, 150 x200mm, 200x200mm, □□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□

- 4. □□ : 100 □ / □□
- 5. □□ □□ : □ 100 %
- 6. □ □□ : □□□□ □□□, □□ □□ □□, □□□□ □□...□ ...

1. □□□ □□□□ □□

2. □□ □□□□□□

□. □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□□□.

□□ :

- 1. □□□ □□, □□□ □□ □□ □□ polybag□ □□ □ □ □□□□□
- 2. □□ □□ : 100x200mm, 150 x200mm, 200x200mm

□□□ □□□ :

- 1. □□ □□□□ □□ □□□ & □□□□□ OEM □□□ □□□ □□□ □□□□□.
- 2. OEM □□□ : □□, □□, □□, □□□□□ □□□ □□ □ □ □□□□□
- .
- 4. □□□ □□□ □□

□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □, □□ □ □□□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.

<□□ □□□ = "MSO-Spacerun : '□'; □□ - □□ : □□ □□, Mso- Fareast-Font-Family : □□; MSO-BIDI-Font-Family : 'Times New Roman'; □□ □□ : 10.5000pt; MSO-Font-Kerning : 1.0000pt; "

□□

□□ □□ □□□ □□□ □□

□□

□ □□□□ □□□, □□ □□ □□, □□□□ □□

□□ □□, □□□, □□□□□□□ □□□□ □□ □□□ □ 100 % □□□ □ □ 100 % □□ □□

MOQ 1000 □

□□ □□□ □□

30gsm-120gsm

□□ □□ (100mm-200mm) \* 200mm

□□ □□, □□, □□ □ □□□ □□ □□ □□ □□