

□□ □□

□□ □ □□□ 3 □□ □ □ □□ □ □□□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□

3 □□□ □□ □□ □ □□ □□ PP □□□, □□ □□ □□□ 99 □□ □□□□□. □ □□ □□□.

□□

1. □□ □□ □□, ISO CE FDA □□ 3ply □ □ □□□ □□ □□ □□□, □□ □□.

2. **ISO, CE, FDA, BFE > 99 %**, □□ **II** / □□ **IIR** □□.

3. Capacity : 1000,000pcs / day, 1 * 40HQ □ 10-15 □ □□ □□ □ □ □□□□;

4. Laxet □□, □□ □□, □□□, OEM □□ □□□, □□□ 24 □□.

5. □□ □□□, □□ □□, □□□□, □□ □□□, □□ □□ □□, □□□ □□

□□□

□□	3ply, PP □□□ 25g + □□ 25g + pp □ wovn 25g
□□	□□ □□□, □□ □□, □□□, □□ □□□, □□ □□ □□, □□□ □□
□□□□	□□□□ □□□ (□□□ □□)
□□	17.5x9.5cm (□□)
□□	□□□, □□, □□, □□, □□□, □□, □□□, □□, □□, □□ □□, □□, (□□ □□□ □□□ □ □□□□)
□□	□ □□ : 50 PC / □□, 2000pcs / ctn □□ 1000 PC / ctn
□□ □□	□□ □□ □□ □ □□ □□□ □ □ □□□□
□□ □□	52x38x30cm
□□	□□ □□ □□□ □ □□. □□□□□ □□□, □□□, □□ □□, □□ □□ □
MOQ	10000 PC
□□	□□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
□□ □□	T / T, L / C, D / A, D / P / □□□□
□□ □□	1 * 40HQ □ 7-10 □ □□□ □□ □ □ □□□□. □□ (□□□ 2 □□ □)
FOB □□	□□ / □□□ / □□ / □□□

□□ □ □□

□ □□ : 50 □ / □□, 40 □□ □□ / ctn □□ 20 □□ □□ / ctn

□□□ □□□

1. □□ □□□ □□ □□

□□ QC □□ □□□□ □□□ □ □□□ □□□□□.

2. □□ □□ □□ □□

□□□ □□ 1 * 40HQ□ 5-7 □ □□□ □□ □ □ □□□□!

□□□□□ 1 * 40HQ□ 10-15 □ □□□ □□ □ □ □□□□!

□□ □□, 1 * 40HQ□ 25-30 □ □□□ □□ □ □ □□□□!

3. □□ □□□□ □□

□□ □ □□□, □□ □ □□□□ □□□ □□□□□ □□□□ □ □□□ □□□ □□□□□□□□!

4. □□□□ □□ □□□

□□ □□□ □□ □□□□□ □□□ □□□ □□ □ □□□□□.

5-10 □ □□□.

5. □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.

□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□ □ □□□□!

□□ □□

□□ Orient Honest □□ □□ □□ □□ ("Orient Honest")□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□□□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□ □ □□□□. Orient Honest□ □□ □□□ □□□ □□ □□□□□□□□□. □□□ □□ □□□□, □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□□, □□ □□□, □□ □ □□□, □□ □□□, □□ □□□, □□□ □□□, □□ □□□, □□ □□□.

Orient Honest□ □□□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□□□□. □□□□ □□□ □□□ □□□□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□, □□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□.

□□□ □□□ □□ □□□, □□□, □□□, □□□□ □□□□□□□.