

□ □□ □□ □ □ 4ply □□ □□

4 □, □□ □ □□ □□ COOR PP □ □□, □□ □□ □□ □□ 99 □□ □□□□□. □ - □□ □□□.

□□ : 25 + 25 + 25g (□□□, □□ □□, □□□□□□ □□)

□□ : 17.5x9.5cm (□□)

□□

1. □□□ □ □□□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□.
2. □ □□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□ □ □ □□□□.
3. PFE (□ □□ □□□ □□ □□) ≥30 % □□.
4. BFE (□□□□ □□ □□) ≥95 % (99 %).
5. □□□ □□ □□□ □□□□ □□□□ □□□□□□□.
6. □□, □□□, □□, □□□, □□□, □□□□ □□□ □ □□□□

□□

□ □□, 50pcs / □□, 2000pcs / ctn, □□ □□ : 52x38x30cm,

□□

1. □□ □□□ □□ □□ □□ □□ □ □□□□ □□□□□.
2. □□ □□□ □□□□□ □□□□, □□□, □□□□, □□ □□□, □□ □□□ □□ □□□ □ □□□□.
3. □□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ □□□, □□□, □□□□, □□□, □□□□ □ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□.

□□ □□ : T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW

□□ □□ : □□□□ (□□□□ 1 □□ 1mron PC□ □□ □ □□□□)

FOB □□ : □□ / □□□□ / □□ / □□□□

□□□□ □□ □□ □□□ □□

□□	□ □□ □□□ □ □ 4ply □□ □□
□□	4ply,
□□	25 + 25 + 25 + 25g (□□ □□□□□ □□ □□□□□ □□)
□□□	□□ □ - □□ (□□□ □□)
□□	17.5x9.5cm (□□)
□□	□□, □□, □□, □□, □□□, □□, □□□, □□, □□ (□□ □□□ □□□ □ □□)
□□	□ □□ : 50 □ / □□, 2000pcs / CTN
□□ □□□	□□ □□ □□ □□ □□ □□□ □□□ □□ □ □□□□.
□□ □□	52x38x38cm.
□□ □□□□	□□ □□ □□ □□ □ □□. □□□□□□ □□□□, □□□□, □□□ □□□, □□ □□□□ □
MOQ	5000 PC.
□□	1 □□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
□□ □□	T / T, L / C, D / A, D / P / ES