

□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □□ □ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□

1. BFE : ≥99 %

2. □□ □□ : □□ I, II, IIR; □□ 1, □□ 2, □□ 3

□. OEM □□, □□ □□

□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□

□□□ □□	□□□ 1 : □□ □□□ □□ □□□ □□□ 2 : □ □□□ Layer3 : □□ □□□□ □□□ □□□
□□□	□□ □□□ □ □□, □□ □□□
□□ □□	17.5 * 9.5 cm
□□ □□	50gsm + 25gsm + 25gsm, □□□ □□□□ □
□□	□□□, □□□ □□, □□□ □□, □□□
□□□	CE, ISO13485, FDA
MOQ :	200000pcs
□□ □□□	□□□ □□□□□ □ □ □□□□
□□	50 PC / □□, 2000 PC / ctn, □□ □□□ □□ □□□□
□□	□□ 60,000pcs
□□ □□	7 ~ 30 □
□□	□□, □□□, □□□, □□ □□, □□□□ □□□

□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ **Spunlace** □□ □□□ □□ □□□



