

□□ □ □□□ □□□□ □□ □□ □□ □ □ □□ □□□□ □□ □□ □□□□

1. BFE : ≥99 %

2. □□ □□ : □□ I, II, IIR; □□ 1, □□ 2, □□ 3

□. OEM □□, □□ □□

□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□

□□□ □□	□□□□ 1 : □□ □□□ □□ □□□□ □□□□ 2 : □ □□□□ Layer3 : □□ □□□□ □□□ □□□□
□□□□	□□ □□□ □ □□, □□ □□□□
□□ □□	17.5 * 9.5 cm
□□ □□	50gsm + 25gsm + 25gsm, □□□□ □□□□ □
□□	□□□, □□□□ □□, □□□□ □□, □□□□
□□□□	CE, ISO13485, FDA
MOQ :	200000pcs
□□ □□□□	□□□□ □□□□□□ □ □ □□□□□
□□	50 PC / □□, 2000 PC / ctn, □□ □□□ □□ □□□□□
□□	□□ 60,000pcs
□□ □□	7 ~ 30 □
□□	□□, □□□□, □□□□, □□ □□, □□□□ □□□□

□□□ □□□□ □□ □□□□ □□□ □□□□ **Spunlace** □□ □□□ □□ □□□□



