

尺寸

1. 尺寸 : S 96*140*57cm M 100*144*57 CM L 104*148*57 XL 108*152*58
2. 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸.
3. 尺寸 SMS, PP, PP+PE尺寸 尺寸. CPE, 尺寸 尺寸 尺寸; 尺寸 尺寸; 尺寸 尺寸; 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸.
4. 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸尺寸尺寸.
5. 尺寸, 尺寸, 尺寸, 尺寸, 尺寸尺寸 尺寸 尺寸尺寸. 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸.


尺寸 尺寸 :

1. 尺寸 尺寸尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸.
2. ISO, CE, PP, PP/PE, SMS, SMMS, 尺寸 尺寸,
3. 尺寸 : 10,000pcs/day, 1*40hq 10-15 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸.
4. 尺寸 尺寸 尺寸, OEM 尺寸 尺寸, 24 尺寸 尺寸 尺寸尺寸 尺寸 尺寸.

尺寸 尺寸:

尺寸 尺寸	OH-4000
尺寸	尺寸, 尺寸, 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸
尺寸	尺寸 尺寸 pp 40g/sqm (+/- 2g/sqm), 尺寸 尺寸 30 尺寸 60gsm 尺寸 尺寸尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸, 尺寸尺寸尺寸, 尺寸 尺寸尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸尺寸尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸 尺寸, 尺寸, 尺寸 尺寸 尺寸尺寸 尺寸 尺寸 尺寸.
尺寸	尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸, 尺寸 4 尺寸 尺寸,
尺寸	s, m, l, xl, 2xl, 3xl, 4xl, 5xl (尺寸 尺寸, 尺寸尺寸 尺寸 尺寸 尺寸)
尺寸	5pcs/bag, 50pcs/ctn; 10pcs/bag, 100pcs/ctn, 尺寸尺寸尺寸
尺寸 尺寸	CE, ISO13485, FDA

尺寸尺寸 尺寸 尺寸 尺寸
 尺寸 尺寸 : 尺寸, 尺寸, 尺寸 尺寸 (尺寸),
 尺寸 : 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸,
 尺寸 : 尺寸 (尺寸) 尺寸, 尺寸 尺寸, 尺寸 尺寸,
 尺寸 : 尺寸尺寸尺寸/尺寸尺寸尺寸 尺寸.



□□□ □□□□ □□ :

1. 5pcs/bag, 50pcs/ctn, □□□ □□□ □□
2. □ □□□□ (□□ □□)
3. □□ □□ : 30*48*41cm, 0.05904cbm □□ □□□ □□
4. 1x20GP□ □□□□ 440ctns□□□□ □ □ □□□□. □□□ 44000pcs□□□□.
- 1x40hq□ □□□□ □□ 1117ctns□□□□ □ □ □□□□. □□□ 111700pcs□□□□.

□□□□ □□

1. □□□ □□□□□□□, □□ □□□□□? □□□ □□□ □□ □□ □□□□□?

□□□□□. □□□ □□ □□□□□□, □□□ 2003 □□ □□□□□□□.

2. □□□ □□ □□□ □□□□□?

□□ □ □ □ □□, □□□ □ 1,800 □ ~ 2 □□ □□□□□ □□□ □□□□ □□□□.

3. □□□ □□ □□ □□□□□?

□□ □□□ □ 380-400 □□ □□ □ □□□, □ □□□□ □□ □□ □□□□□ 10 □□ □□ QC, Int'l Trade Department□□ 3-8 □□ □□□ □□ 10 □□ □□ INT'L □□□□□□□.

4. □□ □ □□□ □□ □□ □□□ □□□□ □□□□□?

□□, □□□ □□ 90%, □□□ □□ 10%.

5. □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□?

□□, □□□, □□□□□, □□□□□, □□□□, □□□, □□, □□, □□□ □□□□□, □□, □□□□, □□, □□□□, □□, □□□, □□, □□□, □□ □□.

6. □□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□?

□□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□, □, □□□□, □□ □□, □□□ □□□, □□ □□, □ □□□, □□ □□, □□ □□, □□□□, □□□□ □□ □□□□□□.

7. □□□ □□ □□□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□?

□□□ PP, SMS, PP/PE □□□□ □□ 2 □□ □□ □□. □□ □ □□ □□□□□ 2 □□ □□ □□ □□□ 5 □□ □ □□ □ 5 □□ □□ □□ □□ □□. 10 □□ □□□ □□□ □□.

8. □□□ □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

□□ □□□ □□ : 1000,000 □□ / □. Overall, □□ □□□, □□□□ □□, □□ □□ □□ : 10,000 □□/□. □ □□ : 200,000 □□/□. □ 1*40HQ□ 7-10 □ □□□ □□ □ □ □□□□.

9. □□□ ISO, EN □□ CE □□□□ □□ □□ □□ □□□□ □□□□?

□, CE, ISO13485, FDA, Reach, SGS □ Nelson □□□□ □□□□.

10. □□ □□□ □□ □□ □□□□□ □ □□□□? □□□ □□ □□ □ □□□□?

□, □□□ □□□ 3-7 □ □□□ □□□ □ □□□□.

11. □□□□ □□□ □□□ □□ □ □ □□□□?

□, □□ □□□ □□ □□ □ □ □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.

12. □□□ □□ □□ □□□ □□□□□?

□ 3-5 □.

13. □□□□ □□ □□□ □□□□□?

□ □□ □□□ □□, 30% T/T □□, 70%□ □□□□ □□ □□□□□. □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □ □ □□□□.

14. □ □□□ MOQ□ □□□□□?

□□□ □□□/□/□□ □□/□ □□ □ MOQ : 50,000 □□. □□ □□ Moq : 5000 □□.

15. □□ □□□ □□□ □□□□□?

□□ □□□ □□ □□ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□□. □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□ □□□□ □□ □□□□. □□ □□□ □□□ □□ □□□ □□□□□.

□□:



<https://www.china-disposable.com/products/disposable-nonwoven-lab-coat.html#.ypqsuegzauk>