

□ □□□ □□ □□ :

□□ □ □□□ □□□ □□ □□ □ □□ □□ □□ □□ □□□□, PE □□□ □□□□□□.

□ □□□ □□ :

1. □□ □□, □□, □□□□ □□.
2. □□ □□, □□□□ □□.
3. □□ □□□□ □□ : PP□ 25-65g, PP + PE□ 40-65g, SMS□ 35-65g, □□ □□□□ 45~65g
4. Available □□ : □□□, □□, □□□□, □□, □□□□
5. □□ □□ : * 40cm 20 * 44cm 20, 20 * 60cm

□ □□□ □□ :

□□, □□, □□ - □□, □□ □□ □ □□□ □□ □ □□□ □□□ □□□ □□□ □□ □ □□□, □□, □□□□, □□ □□, □□□□, □□ □□, □□□□ □□□□, □ □ □□ □□ □ □□ □□□□□□.

□ □□□ □□ :

□□	□□
□□	PE 10-35G
□□□□	□□ □□ □□□□
□□	20 * 40cm * 44cm 20, 20 * 60cm
□	□□, □□, □□, □□□□, □□□□
□□ □□□□	□□ □□, □□ □□□□ □□□□□□ □□□□ □□
□□	100PCS / □□, 10bags / CTN
□□ □□□□	□□ □□ □□ □ □□ □□□ □□□ □□□□□□ □ □□□
□□	CE □ ISO13485 □□
MOQ	5000 PCS

□ □□□ □□ :



□□□□ □□:

Q : 1. □□ □□ □□ □□ □□, □ □□□ □□□□□□, □□□?

A : □, □□□ □□ □□ □□, □□ □□□ 2003 □□ □□□□□□, □□□ 2013 □ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□.

Q : 2.What □ □□□ □□□ □□ □□□□□?

□□ : □□□□□ □□□ □□□ □□ □ □ USD18 □□-20 □□□□□□□.

Q : 3. □□□□ □□□ □□ □ □□□□?

A : □□ □□□ □ □ 380-400 □□ □□□□□, □□□□ □ □□□□ □ □□ □□ □□□□ 3~8□ □□□ □□ □□ 10 □□ □□ □□ □ □□ 10 □□ □□.

Q : 4.what □ □□□ **MOQ** □□□□□?

A : □□ □□□□ / □□ / □□ □□ / □ □□□ □ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□. □□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□.

□□ □ □□ □□ □□ □□ □□ □□ □□.

Q : 5.How 00 00 00 0000 000000?

A : 00 0000 00 0000 00 00 0000 00 0 00000. 0000 00 0000 00 0000 00000 00 0000 00000 00 0000 00000 00 0 0000. 00 0000 0000 00 0 0000 000000.