

□□ □□□:

1,100 % □□, □□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□ □ □ □□□□.

2. □□ □□□□

3. □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□:

1. □□□ □□, □□□ □□ □□ □□ polybag□ □□ □ □ □□□□.

2. □□ □□ : 100x200mm, 150x200mm, 200x200mm

□□□ □□□:

1. □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□ & □□□□□ □□□□ OEM □□□□ □□□□ □□□□□□.

2. □□ □□□ : □□, □□, □□, □□□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

3. □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□

4. □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□

□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □, □□ □ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.

□□

□□□.	□□□□□ □□ □□
□□	□ 100 %
□□	□□□□□ □□□□, □□ □□ □□, □□□□ □□
□□	□□, □□□□, □□□□□□□□ □□, □□ □□□ □ 100 % □□□□ □ □ 100 % □□ □□
MOQ	1000 □
□□	□□□□ □□
□□	30gsm-120gsm.
□□ □□.	(100mm-200mm) * 200mm
□□	□□, □□, □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □ □□□□□

□□□□ □□.

Q1. □□□ □□□□□□□□?

A. □, □□□ OEM / ODM □□□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□.

Q2. □□□ □□ □ □□□□□?

