

□□ □□ □□ □□ □□

□□ □□

□□ □□ □□ □□ □□

3 □, □□ □ □□ □□□□ PP □ □□, □□ □□ □□ □□ 99 □□ □□□□□. □□ □□ □□□.

□□

1.Directly □□□□, ISO CE FDA □□ 3ply □ □□ □ □□□ □□ □□□, □□ □□.

2., CE, FDA, BFE> 99 %, □□ II / TYPE IIR □□.

3.Capacity : 1000,000pcs / □, 1 * 40HQ□ 10-15 □ □□□ □□ □ □ □□□□.

4.Laxet □□, □□ □, □□ □□□ □, OEM □□ □□□, 24 □□ □□ □□□.

5. □□ □□□ □, □□ □□, □□□□, □□ □□□□, □□ □□ □□, □□□□ □□

6, □□ □□ □ □ □□□□.

□□□□

□□	3ply, PP □ □ 25g + □□ 25g + pp □ wovn 25g
□□	□□ □□, □□ □□, □□□□, □□ □□□□, □□ □□ □□, □□□□ □□
□□□□	□□ □ - □□ (□□□□ □□)
□□	17.5x9.5cm (□□)
□□	□□, □□, □□, □□, □□□□, □□, □□□□, □□, □□, □□ □□, □□, (□□ □□□□ □□□ □ □□)
□□	□ □□ : 50 PC / BOX, 2000pcs / CTN □□ 1000 PC / CTN
□□ □□□	□□ □□ □□ □ □□ □□□□ □□□□ □□ □ □ □□□□.
□□ □□	52x38x30cm.
□□ □□□□□	□□ □□ □□ □□ □ □□. □□□□□□ □□□□, □□□□, □□ □□, □□ □□□□ □
MOQ	10000 PC.
□□	1 □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□ □ □ □□□□.
□□ □□	T / T, L / C, D / A, D / P / ESCROW
□□ □□	1 * 40HQ□ 7-10 □ □□□□ □□ □ □ □□□□. □□□□ □□ (□□ 2 □□ PC)
FOB □□	□□ / □□□ / □□ / □□□

□□ □ □□

□ □□ : 50 □ / □□, 40 □□ / CTN □□ 20 □□ / CTN

□□□□ □□□

1. □□ □□□□ □□□□□□□□

□□ QC □□ □□ □ □□□ □□□□ □ □□□ □□□□□□□□.

