

□□□	□□□ □□
	□□, □, □□□ □□ □□□ □□
□□ □□□□	□□, □□ □□, □□ □ □□ ...
	□□□ □□, □□□, □□□, □ □□□□
MOQ	
□□	1 □ / □□, 50 □ / ctn □□ □□□ □□
□□	28 * 11cm □□ □□□ □□
	□□ □□, 3 □ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □□□□
FOB □□	Wuhan / Shanghai / □□ / □□□, □□□ □□ □□

□□□ □□□ :

1. □□□ OEM □□□□ □□□□, □□□ □□□ □ □□□ □□□ □ □□□□.
3. □□ □□□ □□□□□ □□□□ □□ □ □ □□□□.
4. □□, □□, □□□□□ □ □□ □□□□ 10 □ □□□ □□. □□□ □□□ □ □□, □□□ □ □□□□□ □□□ □□□□.
5. □□□ □□ □□□, □□ □, □□□ □□, □□ □□, □□ □□, □□ □ □ □□□ □□ □□ □□□□ □□□□□.

□□ □□ :