

□ □□ □□□ □□ □□ □□

1. □□ □□□□□ □□□□□. □□, □□□ □□□ □□ □□
- □□ 2. □□ products100 %□ □□□ □□□ □□.
3. □□□ □□, □□ □□ □□□□ □□

□□ □□□ □□□□ □ □□

MOQ	5000PCS
□□	□□
□□	50 "X80"(□□), 40x60 "(□□ □□) □□ □□□ □□ □□ □□□ □□□□
□□	0.015 - 0.04mm □□
□□	□□□, □□, □□□□, □□ □□, □□, □□□□, □□
□□ □□	□□ □□
□□□	1PC / OPP □□, 250PCS / CTN, 51 * 30 * 23cm / CTN
□□ □□	□ □□ : 1 □□ 1Side (□□ 2 □ □□ 1□) □□ □□□□ : 1) 100 % □□ □□ □□□□ / □□ 2□ 5 □ □□ 1s10c 2) □□□ □□ : 300x300mm (□□ □□ □□□□ □□ □□ 1300x1300mm□□)
□ □□	11kg / CTN
□□ □□	T / T, L / C, D / A, D / P, □□□ □□□, □□□□, □□□
□□ □□ :	200,000pcs / □, 1 *□ 40HQ 10 ~ 15 □ □□□ □□ □ □ □□□□
MOQ	10,000 □

□ □□□ □□□ □□ □□

- 1 : □□ □□ □□, 200PCS / □□□□□ OPP □□.
- 2 : □□ □□ □□. 200 □ / □□.
- 3 : PVC □□. 50PCS / □□.

□ □□ □□□ □□ □□

