

□□ □□□:

1. 100 % □□, □□□ □□ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□□ □ □□□□.

2. □□ □□ □□□ □□ □□ □□

3. □□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□

□□:

1. Cardboard □□, □□□ □□ □□ □□ polybag □□ □ □ □□□□.

2. □□ □□ : 100x200mm, 150x200mm, 200x200mm

□□□ □□□:

1. Professional □□□□ □□ □□□ & □□□□□ OEM □□□ □□□ □□□ □□□□□.

2. OEM □□□ : □□, □□, □□, □□□□ □□□ □□ □ □ □□□□.

3. □□□□□□□ □□□□ □□□ □□ □□□□□□□

4. □□□ □□□ □□ □□□ □□□ □□□□□□

□□ □□ □□□□□ □□□ □□ □, □□ □ □□□□□□□ □□ □□□□ □□ □□ □□□□ □□ □ □□ □□□ □□□□□.

□□

□□□	□□□□ □□□□ □□
□□	□ 100 %
□□	□□□□□ □□□, □□ □□ □□, □□□□ □□
□□	□□, □□□□, □□□□□□□□ □□, □□ □□□ □ 100 % □□□ □ □ 100 % □□ □□
MOQ	1000 □
□□	□□□□ □□
□□	30gsm-120gsm.
□□ □□	(100mm-200mm) * 200mm
□□	□□, □□, □□ □ □□□ □□ □□□ □□□ □ □□□□

□□□□ □□

Q1. □□□ □□□□□□□□?

A. □, □□□ OEM / ODM □□□□ □□□□ □□□ □□ □□ □□ □□ □□ □□□□□ □□□□ □□□□.

Q2. 如何 做 到 這 樣 的 效 果 ？

A. 對， 這 是 一 個 非 常 好 的 效 果。 這 是 因 為 這 個 效 果 是 在 這 個 效 果 的 基 礎 上 做 到 的。

Q3. 這 個 效 果 是 如 何 實 現 的 ？

A. 這 個 效 果 是 在 3-7 天 內 實 現 的， 這 是 因 為 這 個 效 果 是 在 這 個 效 果 的 基 礎 上 做 到 的。

Q4. 這 個 效 果， 是 否 有 其 他 的 效 果 ？

A. 對， 這 個 效 果 是 在 這 個 效 果 的 基 礎 上 做 到 的 R & D 效 果。

Q5. 這 個 效 果 是 否 有 其 他 的 效 果 ？

A. 這 個 效 果 是 在 15 天 內 實 現 的， 這 是 因 為 這 個 效 果 是 在 這 個 效 果 的 基 礎 上 做 到 的。

<https://www.china-disposable.com/products/disposable-mob-cap.html#ykemsagzauk>